

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 5/16-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 5/16-18
GTIN	4062406039165
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 7,94 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 6,55 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	23,82 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	90 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Gevindgange pr. tomme	18

Kernehul-Ø	6,55 mm
Gevind-Ø	7,94 mm
Skafftirkant □	6,2 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1,411 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	5/16-18 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper