

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.3/8-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1.3/8-10
GTIN	4062406042547
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 34,925 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 32,6 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	200 mm
Gevinddybde	69,85 mm
Kernehul-Ø	32,6 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	34,925 mm
Skaft-Ø D _s	28 mm
Skaftfirkant □	22 mm
Skæremateriale	HSS E

Norm	DIN 376
Gevindstigning	2,54 mm
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	10
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1.3/8-10 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper