

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.5/16-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1.5/16-18
GTIN	4062406042455
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 33,338 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 32,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	22 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Samlet længde L	200 mm
Gevinddybde	66,69 mm
Kernehul-Ø	32,1 mm
Gevind-Ø	33,338 mm
Gevindgange pr. tomme	18

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	1,411 mm
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	1.5/16-18 UNEF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter