

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: NO.1-64****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 NO.1-64
GTIN	4062406040970
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 25 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: UNC-LH  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gevindgange pr. tomme: 64  
Gevind-Ø: 1,85 mm  
Samlet længde L: 45 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Skaftfirkant □: 2,1 mm  
Kernehul-Ø: 1,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	2
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,399 mm
Kernehul-Ø	1,5 mm
Gevindgange pr. tomme	64
Gevinddybde	5,55 mm
Samlet længde L	45 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Gevind-Ø	1,85 mm
Norm	DIN 371
Antal spånnoter	2
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	1-64 UNC LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter