

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 7/8-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 7/8-24
GTIN	4062406041977
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 22,23 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 21,2 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,058 mm
Samlet længde L	140 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	21,2 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	24

Gevinddybde	66,69 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	22,23 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	7/8-24 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter