

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1/4-28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1/4-28
GTIN	4062406041298
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 3 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNF-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 371
Gevindgange pr. tomme: 28
Gevind-Ø: 6,35 mm
Samlet længde L: 80 mm
Skaft-Ø D_s: 7 mm
Skaftfirkant □: 5,5 mm
Kernehul-Ø: 5,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,907 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevinddybde	19,05 mm
Kernehul-Ø	5,5 mm
Norm	DIN 371
Gevind-Ø	6,35 mm

Skafftirkant □	5,5 mm
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	80 mm
Skaft-Ø D _s	7 mm
Gevindgange pr. tomme	28
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	1/4-28 UNF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper