

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 5/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 5/8-14
GTIN	4062406041786
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 15,88 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,2 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	14
Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	9 mm
Samlet længde L	110 mm

Gevind-Ø	15,88 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Gevinddybde	47,64 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Kernehul-Ø	14,2 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	5/8-14 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter