

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.11/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.11/16-12
GTIN	4062406045111
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 42,86 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 40,85 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	29 mm
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376
Gevindstigning	2,117 mm
Gevind-Ø	42,86 mm
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	40,85 mm

Gevinddybde	107,15 mm
Samlet længde L	220 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	12
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.11/16-12 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper