

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.1/4-8****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130040 1.1/4-8 |
| GTIN                | 4062406044664  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 31,75 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 28,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Skæremateriale         | HSS E    |
| Norm                   | DIN 376  |
| Antal spånnoter        | 4        |
| Gevind-Ø               | 31,75 mm |
| Gevindgange pr. tomme  | 8        |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 25 mm    |
| Skaftfirkant □         | 20 mm    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Kernehul-Ø                 | 28,8 mm  |
| Antal skær Z               | 4  |
| Samlet længde L            | 180 mm   |
| Gevinddybde                | 79,38 mm                                       |
| Gevindstigning             | 3,175 mm                                       |
| Gevindtype                 | UN   |
| Gevindstørrelse            | 1.1/4-8 UN                                     |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2xD ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |