

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1-14
GTIN	4062406044374
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 23,75 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Gevinddybde	63,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	16 mm
Norm	DIN 376
Samlet længde L	160 mm
Kernehul-Ø	23,75 mm

Gevind-Ø	25,4 mm
Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	14
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	1,814 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1-14 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper