

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.5/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1.5/16-20
GTIN	4062406042448
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 33,338 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 32,15 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Gevind-Ø	33,338 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,27 mm
Skaft-Ø D _s	28 mm
Norm	DIN 376
Gevinddybde	66,69 mm

Skafftirkant □	22 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Kernehul-Ø	32,15 mm
Samlet længde L	200 mm
Antal spånnoter	4
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.5/16-20 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper