

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: NO.4-48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 NO.4-48
GTIN	4062406041021
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage
Mindste ordremængde: 25 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNF-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 371
Gevindgange pr. tomme: 48
Gevind-Ø: 2,85 mm
Samlet længde L: 56 mm
Skaft-Ø D_s: 3,5 mm
Skaftfirkant □: 2,7 mm
Kernehul-Ø: 2,4 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	48
Gevind-Ø	2,85 mm
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	8,55 mm
Norm	DIN 371
Gevindstigning	0,529 mm

Skafftirkant □	2,7 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	2,4 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	56 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	4-48 UNF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter