

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.1/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.1/16-20
GTIN	4062406044411
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 26,99 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 25,8 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	26,99 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	20
Skaft-Ø D _s	20 mm
Skaftfirkant □	16 mm
Kernehul-Ø	25,8 mm
Antal spånnoter	4

Antal skær Z	4
Gevinddybde	67,5 mm
Samlet længde L	160 mm
Norm	DIN 376
Gevindstigning	1,27 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.1/16-20 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper