

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.1/2-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.1/2-8
GTIN	4062406044930
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 38,1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 35,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindgange pr. tomme	8
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Gevinddybde	95,25 mm
Gevindstigning	3,175 mm
Samlet længde L	200 mm
Skæremateriale	HSS E

Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	35,1 mm
Gevind-Ø	38,1 mm
Skæftfirkant □	24 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.1/2-8 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper