

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 3/4-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 3/4-27
GTIN	4062406041854
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 27

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 18,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	125 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Gevind-Ø	19,05 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,94 mm
Gevinddybde	57,15 mm

Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	18,2 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	27
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	3/4-27 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper