

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 7/8-9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 7/8-9
GTIN	4062406042042
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 9

Gevind-Ø: 22,225 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,34 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	19,34 mm
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	22,225 mm
Samlet længde L	140 mm
Gevinddybde	66,69 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3

Skaft-Ø D _s	18 mm
Gevindstigning	2,822 mm
Skafffirkant □	14,5 mm
Gevindgange pr. tomme	9
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	7/8-9 UNC LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter