

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: NO.5-40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 NO.5-40
GTIN	4062406041052
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 40

Gevind-Ø: 3,18 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,59 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	3,18 mm
Antal skær Z	3
Skaftfirkant □	2,7 mm
Gevindstigning	0,635 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Gevinddybde	9,54 mm

Antal spånnoter	3
Gevindgange pr. tomme	40
Kernehul-Ø	2,59 mm
Norm	DIN 371
Samlet længde L	56 mm
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	5-40 UNC LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper