

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 13/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 13/16-20
GTIN	4062406041939
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 20,638 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,6 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	20,638 mm
Kernehul-Ø	19,6 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 376

Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	140 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Gevinddybde	41,3 mm
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	13/16-20 UNEF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper