

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.1/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.1/8-12
GTIN	4062406044510
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 28,575 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 26,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	2,117 mm
Skaftfirkant □	18 mm
Samlet længde L	180 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	12
Antal skær Z	4

Gevinddybde	71,44 mm
Kernehul-Ø	26,5 mm
Gevind-Ø	28,575 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	22 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	1.1/8-12 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper