

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.1/2-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.1/2-10
GTIN	4062406044923
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 38,1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 35,7 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	38,1 mm
Antal skær Z	4
Samlet længde L	200 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	2,54 mm

Kernehul-Ø	35,7 mm
Skaftfirkant □	24 mm
Gevindgange pr. tomme	10
Skaft-Ø D _s	32 mm
Gevinddybde	95,25 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1.1/2-10 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper