

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 5/8-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 5/8-20
GTIN	4062406041755
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 2 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UN-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 376
Gevindgange pr. tomme: 20
Gevind-Ø: 15,88 mm
Samlet længde L: 110 mm
Skaft-Ø D_s: 12 mm
Skaftfirkant □: 9 mm
Kernehul-Ø: 14,67 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevind-Ø	15,88 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	3

Kernehul-Ø	14,67 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Gevindstigning	1,27 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	47,64 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	5/8-20 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter