

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.1/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.1/8-14
GTIN	4062406044503
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage
Mindste ordremængde: 1 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNS
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 376
Gevindgange pr. tomme: 14
Gevind-Ø: 28,575 mm
Samlet længde L: 180 mm
Skaft-Ø D_s: 22 mm
Skaftfirkant □: 18 mm
Kernehul-Ø: 27 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	18 mm
Skaft-Ø D _s	22 mm
Gevinddybde	71,44 mm
Samlet længde L	180 mm
Norm	DIN 376
Gevindstigning	1,814 mm
Gevind-Ø	28,575 mm

Gevindgange pr. tomme	14
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	27 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1.1/8-14 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper