

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.9/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1.9/16-12
GTIN	4062406042745
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 1 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: UN-LH  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gevindgange pr. tomme: 12  
Gevind-Ø: 39,688 mm  
Samlet længde L: 200 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Skaftfirkant □: 24 mm  
Kernehul-Ø: 37,7 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	4
Skaftfirkant □	24 mm
Norm	DIN 376
Gevindstigning	2,117 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	79,38 mm

Samlet længde L	200 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Kernehul-Ø	37,7 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	39,688 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.9/16-12 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter