

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: NO.6-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 NO.6-32
GTIN	4062406041076
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 3,51 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 4 mm

Skaftfirkant □: 3 mm

Kernehul-Ø: 2,77 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	2,77 mm
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	10,53 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	56 mm
Gevindgange pr. tomme	32
Skæremateriale	HSS E

Skaft-Ø D _s	4 mm
Skaftfirkant □	3 mm
Gevindstigning	0,794 mm
Gevind-Ø	3,51 mm
Norm	DIN 371
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	6-32 UNC LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter