

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.3/4-5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.3/4-5
GTIN	4062406045203
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 5

Gevind-Ø: 44,45 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D_s: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 39,26 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	5,08 mm
Gevind-Ø	44,45 mm
Gevindgange pr. tomme	5
Skaft-Ø D _s	36 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Samlet længde L	220 mm

Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Gvinddybde	111,1 mm
Skætfirkant □	29 mm
Kernehul-Ø	39,26 mm
Gvindtype	UNC
Gvindstørrelse	1.3/4-5 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper