

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 5/8-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 5/8-24
GTIN	4062406041748
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 15,88 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 15 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Gevindstigning	1,058 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	15 mm
Skaftfirkant □	9 mm

Gevind-Ø	15,88 mm
Gevinddybde	47,64 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	110 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	5/8-24 UNEF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper