

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1/2-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1/2-20
GTIN	4062406041601
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 12,7 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 11,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	11,5 mm
Gevind-Ø	12,7 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	38,1 mm

Norm	DIN 376
Antal skær Z	3
Skæftfirkant □	9 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1,27 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	1/2-20 UNF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter