

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1/2-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1/2-12
GTIN	4062406043896
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 12,7 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 10,75 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	12,7 mm
Skaft-Ø D _s	11 mm
Norm	DIN 376
Antal skær Z	3
Gevindstigning	2,117 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Skæremateriale	HSS E

Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	10,75 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevinddybde	31,75 mm
Skafftirkant □	9 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1/2-12 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper