

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 5/8-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 5/8-27
GTIN	4062406041731
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	110 mm
Gevindgange pr. tomme	27
Kernehul-Ø	15 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	47,64 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,941 mm
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	15,88 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UNS-LH

Gevindstørrelse	5/8-27 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter