

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.7/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.7/8-14
GTIN	4062406045289
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 47,625 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 46 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	119 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kernehul-Ø	46 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Gevindstigning	1,814 mm
Gevind-Ø	47,625 mm

Skæremateriale	HSS E
Skaffirkant □	29 mm
Samlet længde L	250 mm
Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1.7/8-14 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper