

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 7/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 7/8-14
GTIN	4062406042011
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 22,23 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 20,4 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	1,814 mm
Gevinddybde	66,69 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	22,23 mm

Norm	DIN 376
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	140 mm
Skafftirkant □	14,5 mm
Kernehul-Ø	20,4 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	7/8-14 UNF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter