

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: NO.8-36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 NO.8-36
GTIN	4062406041083
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 36

Gevind-Ø: 4,17 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 3,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,706 mm
Samlet længde L	63 mm
Skaftfirkant □	3,4 mm
Norm	DIN 371
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	4,17 mm

Gevindgange pr. tomme	36
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kernehul-Ø	3,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	12,51 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	8-36 UNF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper