

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 5/16-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 5/16-27
GTIN	4062406043612
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 27

Gevind-Ø: 7,938 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 7,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	6,2 mm
Samlet længde L	90 mm
Kernehul-Ø	7,1 mm
Norm	DIN 371
Antal spånnoter	3
Gevindgange pr. tomme	27
Gevindstigning	0,94 mm

Skaft-Ø D _s	8 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevinddybde	19,85 mm
Gevind-Ø	7,938 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	5/16-27 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper