

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 7/8-16****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130036 7/8-16 |
| GTIN | 4062406042004 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 22,23 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 20,7 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Kernehul-Ø | 20,7 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 16 |
| Samlet længde L | 140 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Skaft-Ø D _s | 18 mm |
| Gevindstigning | 1,588 mm |
| Norm | DIN 376 |

| | |
|----------------------------|---|
| Gevinddybde | 66,69 mm |
| Skafffirkant □ | 14,5 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Antal spånnoter | 3 |
| Gevind-Ø | 22,23 mm |
| Gevindtype | UN-LH |
| Gevindstørrelse | 7/8-16 UN LH |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul |
| Skæreretning | Venstre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snitter |