

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 5/8-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 5/8-20
GTIN	4062406043995
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 15,875 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,67 mm

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 376
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1,27 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	15,875 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Samlet længde L	110 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	14,67 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Gevinddybde	39,7 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	5/8-20 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper