

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.3/16-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.3/16-8
GTIN	4062406044589
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 30,162 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 27,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	30,162 mm
Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	18 mm
Kernehul-Ø	27,2 mm
Samlet længde L	180 mm
Antal skær Z	4

Gevinddybde	75,4 mm
Gevindgange pr. tomme	8
Gevindstigning	3,175 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.3/16-8 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper