

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 3/4-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 3/4-10
GTIN	4062406044169
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 16,46 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Samlet længde L	125 mm
Skaft-Ø D _s	14 mm
Gevind-Ø	19,05 mm
Kernehul-Ø	16,46 mm
Antal skær Z	4
Skaftfirkant □	11 mm

Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	10
Gevinddybde	47,63 mm
Gevindstigning	2,54 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	3/4-10 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper