

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 3/8-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 3/8-20
GTIN	4062406043704
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 9,525 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	8,3 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Gevinddybde	23,83 mm
Samlet længde L	100 mm
Antal skær Z	3
Skaftfirkant □	8 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Gevind-Ø	9,525 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	3/8-20 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper