

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.3/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.3/8-12
GTIN	4062406044770
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 34,925 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 32,75 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	22 mm
Gevinddybde	87,31 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Kernehul-Ø	32,75 mm
Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	12
Gevind-Ø	34,925 mm

Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	200 mm
Antal spånnoter	4
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	1.3/8-12 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper