

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1/2-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1/2-14
GTIN	4062406043872
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 12,7 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 11 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	110 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Kernehul-Ø	11 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Gevind-Ø	12,7 mm

Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	14
Gevinddybde	31,75 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1/2-14 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper