

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.7/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.7/16-12
GTIN	4062406044848
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 36,512 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 34,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Skaft-Ø D _s	28 mm
Gevinddybde	91,28 mm
Skaftfirkant □	22 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	36,512 mm

Gevindgange pr. tomme	12
Samlet længde L	200 mm
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	34,5 mm
Norm	DIN 376
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.7/16-12 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper