

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: NO.10-48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 NO.10-48
GTIN	4062406041113
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 48

Gevind-Ø: 4,83 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,35 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,529 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	6 mm
Norm	DIN 371
Samlet længde L	70 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Gevind-Ø	4,83 mm

Gevinddybde	14,49 mm
Kernehul-Ø	4,35 mm
Gevindgange pr. tomme	48
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	10-48 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper