

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 11/16-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 11/16-24
GTIN	4062406044053
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 17,462 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 16,6 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	43,7 mm
Kernehul-Ø	16,6 mm
Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Gevindstigning	1,058 mm
Samlet længde L	125 mm
Antal spånnoter	4

Skaft-Ø D _s	14 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Gevind-Ø	17,462 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	24
Gevindtype	UNEF
Gevindstørrelse	11/16-24 UNEF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper