

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: NO.10-36****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130040 NO.10-36 |
| GTIN                | 4062406043377   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 36

Gevind-Ø: 4,826 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,15 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Antal skær Z           | 3       |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 6 mm    |
| Samlet længde L        | 70 mm   |
| Antal spånnoter        | 3       |
| Kernehul-Ø             | 4,15 mm |
| Norm                   | DIN 371 |
| Gevinddybde            | 12,1 mm |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Gevind-Ø                   | 4,826 mm                                       |
| Skæremateriale             | HSS E  |
| Skafffirkant □             | 4,9 mm   |
| Gevindgange pr. tomme      | 36   |
| Gevindstigning             | 0,706 mm                                       |
| Gevindtype                 | UNS  |
| Gevindstørrelse            | 10-36 UNS                                      |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2xD ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |