

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 3/4-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 3/4-12
GTIN	4062406044152
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 17 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	11 mm
Gevind-Ø	19,05 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	2,117 mm
Samlet længde L	125 mm

Antal spånnoter	4
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kernehul-Ø	17 mm
Gvinddybde	47,63 mm
Antal skær Z	4
Gvindtype	UN
Gvindstørrelse	3/4-12 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper