

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: NO.12-56****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 NO.12-56
GTIN	4062406043414
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 56

Gevind-Ø: 5,486 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5,05 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,454 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Gevind-Ø	5,486 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gevindgange pr. tomme	56
Gevinddybde	13,7 mm

Norm	DIN 371
Samlet længde L	80 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	5,05 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	12-56 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper