

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 13/16-12****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130040 13/16-12 |
| GTIN                | 4062406044190   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 20,638 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 18,6 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Antal skær Z    | 4         |
| Gevindstigning  | 2,117 mm  |
| Skaftfirkant □  | 14,5 mm   |
| Skæremateriale  | HSS E     |
| Antal spånnoter | 4         |
| Gevind-Ø        | 20,638 mm |
| Gevinddybde     | 51,6 mm   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Gevindgange pr. tomme      | 12   |
| Samlet længde L            | 140 mm   |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 18 mm  |
| Kernehul-Ø                 | 18,6 mm  |
| Norm                       | DIN 376  |
| Gevindtype                 | UN   |
| Gevindstørrelse            | 13/16-12 UN                                    |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2xD ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |