

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 9/16-18****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130040 9/16-18 |
| GTIN                | 4062406043933  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 14,288 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12,9 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Norm                  | DIN 376   |
| Gevind-Ø              | 14,288 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 18        |
| Samlet længde L       | 110 mm    |
| Antal spånnoter       | 3         |
| Gevinddybde           | 35,72 mm  |
| Antal skær Z          | 3         |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Gevindstigning             | 1,411 mm                                       |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 11 mm  |
| Skaftfirkant □             | 9 mm   |
| Kernehul-Ø                 | 12,9 mm  |
| Skæremateriale             | HSS E  |
| Gevindtype                 | UNF  |
| Gevindstørrelse            | 9/16-18 UNF                                    |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2xD ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |