

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: NO.2-56****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130040 NO.2-56 |
| GTIN | 4062406043230 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 56

Gevind-Ø: 2,184 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,78 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|----------|
| Antal skær Z | 3 |
| Samlet længde L | 45 mm |
| Gevinddybde | 5,46 mm |
| Gevindstigning | 0,454 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Skæremateriale | HSS E |
| Kernehul-Ø | 1,78 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Skafftirkant □ | 2,1 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 56 |
| Antal spånnoter | 3 |
| Gevind-Ø | 2,184 mm |
| Skafft-Ø D _s | 2,8 mm |
| Gevindtype | UNC |
| Gevindstørrelse | 2-56 UNC |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |