

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 7/16-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 7/16-14
GTIN	4062406043803
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage
Mindste ordremængde: 2 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNC
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 376
Gevindgange pr. tomme: 14
Gevind-Ø: 11,112 mm
Samlet længde L: 110 mm
Skaft-Ø D_s: 9 mm
Skaftfirkant □: 7 mm
Kernehul-Ø: 9,3 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevind-Ø	11,112 mm
Skaftfirkant □	7 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Gevindstigning	1,814 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 376

Gevinddybde	27,78 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Samlet længde L	110 mm
Kernehul-Ø	9,3 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	7/16-14 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper